



Medidor climatológico Juego para corrientes de aire, Tipo: HD



Datos de pedido

Número de pedido	474162 HD
GTIN	4029547019364
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Medidor climatológico Testo 440 para medir la **velocidad de flujo y el caudal en el canal de ventilación (m/s, m³/h)**. Sonda de medición de hilo caliente (cabezal de sondeo 9 mm) para medición de caudales de aire reducidos de hasta 30 m/s. Incluye sensor de temperatura.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Medidor climatológico Testo 440 n.º 474141 tam. 440, 3 uds. de pilas Mignon tipo AA, cable USB, maleta n.º 474161 tam. K y protocolo de calibración. Sonda de hilo caliente n.º 474152 tam. HD

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 30 m/s
Límite de error (m/s + % del valor de medición)	±0,03 + 4 % (0 a 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 a 30 m/s)
Temperaturas de funcionamiento	-20 - 70 °C
Clase de protección IP	IP 54

Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Mignon, AA
Cantidad de pilas contenidas	3
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Medidor climatológico

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------