

Garant
Plaquita de fresado Ø 12 mm roma cónica, Tipo: HART

Datos de pedido

Número de pedido	212768 HART
GTIN	4062406103149
Clase de artículo	21A

Descripción
Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.**

Avance f_z en acero < 60 HRC: 0,05 mm

Clase: HB7705

Descripción técnica

Tipo	DURO
Clase	HB7705
Radio angular	1 mm
Material de corte	MD
Radio Wiper axial	12 mm
Radio Wiper radial	24 mm
Radio de filo R_1	1 mm

Longitud de filo L_c	6 mm
Avance f_z en acero < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Avance f_z en acero < 60 HRC	0,05 mm
Número de cambios/cortes	1
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar