


**Garant****Plaquita de fresado Ø 16 mm roma cónica, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

Avance  $f_z$  en acero < 60 HRC: 0,08 mm

Clase: HB4015

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Clase	HB4015
Radio angular	1 mm
Material de corte	MD
Radio Wiper axial	16 mm
Radio Wiper radial	32 mm
Radio de filo $R_1$	1 mm

Longitud de filo $L_c$	8 mm
Avance $f_z$ en acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Avance $f_z$ en acero < 60 HRC	0,08 mm
Número de cambios/cortes	1
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar