

**Garant****Boca para punto rotativo, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	320625 1
GTIN	4045197719089
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

**Idóneo para :**

Punto rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.

Adecuado para el código de color: K12

Ø exterior D: 14 mm

menor Ø de puntas D<sub>1</sub>: 4 mm

Ø del mango d: 12 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 32 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ángulo de punta: 30 grados

**Descripción técnica**

Ø del mango d	12 mm
menor Ø de puntas D <sub>1</sub>	4 mm

Longitud útil L <sub>1</sub>	32 mm
Ø exterior D	14 mm
Ángulo de punta	60 grados
Ángulo de punta	30 grados
Ancho de llave	12 mm
Adecuado para el código de color	K12
Tipo de producto	Punta de centrado