



## Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad, Para ER: 32



### Datos de pedido

Número de pedido	309619 32
GTIN	2050002004030
Clase de artículo	33E

### Descripción

#### Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificando en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Ajuste de la oscilación circular a cero a través de 6 tornillos. **Con ranuras.**

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Ideal en tornos, tanto para herramientas estáticas como accionadas.

#### Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

#### Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Hasta 6000 rpm.

### Descripción técnica

Rosca	M40x1,5
Para ER	32 mm

Ø exterior D	63 mm
Longitud total L	23 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete