

**Garant****Cabezal de herramienta síncrono para ER32, Ø de mango de macho para roscar d2: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	338186 10
GTIN	4062406103675
Clase de artículo	31P

**Descripción****Ejecución:**

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

**Modelo de texto publicitario:**

- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización, por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.

**Idóneo para:**

Asientos síncronos ER n.º 338180.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	37 mm
Vástago cuadrado	8 mm
para Ø de mango de macho para roscar d <sub>2</sub> DIN 371	M10
Ø D <sub>2</sub>	25 mm

Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto	Adaptador de macho para roscar