

Garant

Cabezal de herramienta síncrono para ER32, Ø de mango de macho para roscar d2: 9mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 338186 9 |
| GTIN | 4062406103668 |
| Clase de artículo | 31P |

Descripción

Ejecución:

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Modelo de texto publicitario:

- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización, por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.

Idóneo para:

Asientos síncronos ER n.º 338180.

Descripción técnica

| | |
|---|-------|
| Vástago cuadrado | 7 mm |
| Longitud de voladizo L ₁ | 37 mm |
| para Ø de mango de macho para roscar d ₂ DIN 371 | M9 |
| para Ø de mango de macho para roscar d ₂ DIN 374/376 | M12 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Ø D ₂ | 25 mm |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar |
| Tipo de producto | Adaptador de macho para roscar |