

**Garant****Asiento síncrono, Para pinzas de sujeción ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	338180 16
GTIN	4062406103705
Clase de artículo	31P

**Descripción****Ejecución:**

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

**Modelo de texto publicitario:**

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

**Idóneo para:**

Portapinzas de sujeción ER.

**Descripción técnica**

Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto	Soporte para pinzas de sujeción