

HOLEX**Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER11, Ø de sujeción nominal d: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309399 2,5
GTIN	4062406104429
Clase de artículo	32Z

Descripción**Ejecución:**

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEX Las pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER. Sin obturación.

Descripción técnica

Adaptador	ER11
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4031 E
Ø exterior D	11,3 mm

Longitud total L	18 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza