



Pinza de sujeción por tracción redonda, DIN 6341, 355 E, Ø de sujeción: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	329705 16
GTIN	4062406104641
Clase de artículo	32B

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Rosca en diente de sierra

Norma:

DIN 6341

Precisión:

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Descripción técnica

Ángulo α	17,5 grados
K	28 mm
F	20 mm
Longitud total L	123 mm
Rosca en diente de sierra G	S20x2 mm
Norma	DIN 6341
Tipo	355 E
Tipo de producto	Pinza portapieza

