

**HOLEX****Pinza de sujeción por tracción redonda, DIN 6341, 386 E, Ø de sujeción: 4mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329755 4      |
| GTIN              | 4062406104689 |
| Clase de artículo | 32B           |

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Rosca trapecial

**Norma:**

**DIN 6341**

**Precisión:**

**Tolerancias de concentricidad:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

**Descripción técnica**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rosca trapecial G | Tr32×1,5 mm |
| K                 | 45 mm       |
| Longitud total L  | 115 mm      |
| F                 | 32 mm       |
| Ángulo α          | 20 grados   |
| Norma             | DIN 6341    |
| Tipo              | 386 E       |

Tipo de producto

Pinza portapieza