

Garant

**Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w:
16/1,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273755 16/1,5
GTIN	4045197720092
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{\text{máx}}$ ($5 \times$ anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	1,5 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	7,5 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longitud de la cabeza L_1	29 mm
Longitud total L	100 mm
Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 4	279815 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500