

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado, Neodimio, Ø: 43mm



Datos de pedido

Número de pedido	085927 43
GTIN	5012095608400
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
- Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
- El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
- Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura	6 mm
Fuerza de sujeción nominal	85 N
Rosca	M4 mm
Casquillo roscado	sí
Material superficie	revestido de goma
Altura con rosca	10,5 mm

Ø	43 mm
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M4	085921 M4
---	-----------