

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con tubuladura roscada, Neodimio, Ø: 43mm



Datos de pedido

Número de pedido	085926 43
GTIN	5012095608394
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
- Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
- El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
- Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Descripción técnica

Rosca	M6 mm
Ø	43 mm
Material superficie	revestido de goma
Fuerza de sujeción nominal	85 N
Altura con rosca	21 mm
Altura	6 mm
Material núcleo del imán	Neodimio

Tipo de producto

Imán de amarre plano