

Garant**Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 16/1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273758 16/1,5
GTIN	4045197720313
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	10,5 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Longitud de la cabeza L_1	30 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longitud total L	100 mm
Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 4	279815 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500