

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con tubuladura roscada, Neodimio, Ø: 22mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 085926 22 |
| GTIN | 5012095608370 |
| Clase de artículo | 08Q |

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
- Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
- El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
- Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Altura | 6 mm |
| Fuerza de sujeción nominal | 50 N |
| Rosca | M4 mm |
| Altura con rosca | 12,5 mm |
| Material superficie | revestido de goma |
| Ø | 22 mm |
| Material núcleo del imán | Neodimio |

Tipo de producto

Imán de amarre plano