

**Pieza en bruto para barras de mandrinar Forma A, BT 50, medida A: 315mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302891 315
GTIN	4062406105051
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Cono de gran inclinación con collar templado y rectificado. Mango blando para mecanizado posterior.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Descripción técnica

Ø exterior D	97 mm
Longitud de voladizo medida A	315 mm
Ø de sujeción D ₁	97 mm
Adaptador	BT 50
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	A
Tipo de producto	Pieza en bruto para barras de mandrinar

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50