



Pieza en bruto para barras de mandrinar, HSK-A 100, medida A: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	307027 250
GTIN	4062406105075
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

- **Cono y collar templados y rectificadas.**
- **Mango blando para mecanizado posterior.**

Aplicación:

Para la fabricación de herramientas especiales.

Material:

16MnCr5.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Descripción técnica

Ø exterior D	97 mm
Longitud de voladizo medida A	250 mm
Ø de sujeción D ₁	97 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Tipo de producto	Pieza en bruto para barras de mandrinar

