

**Pieza en bruto para barras de mandrinar, HSK-A 63, medida A: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307025 160
GTIN	4062406105068
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- **Cono y collar templados y rectificadas.**
- **Mango blando para mecanizado posterior.**

Aplicación:

Para la fabricación de herramientas especiales.

Material:

16MnCr5.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	160 mm
Ø exterior D	63 mm
Ø de sujeción D ₁	63 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Tipo de producto	Pieza en bruto para barras de mandrinar

Accesorios

Tubo refrigerante HSK Para HSK 63

309880 63