

Garant**Soporte para herramientas para brocas de acero macizo, HSK-A 63, para Ø de mango D1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307005 40
GTIN	4062406105266
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

La posición del tornillo prisionero para avellanado cónico en la broca maciza varía alrededor de 0,4 mm. **Al apretar, el collar del mango de la broca maciza se sujeta contra la superficie de contacto. Asimismo, el Ø de contacto es más amplio** en comparación con los portaherramientas convencionales.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, tornillos de recambio n.º 309907 y 309908.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	105 mm
para Ø de mango D ₁	40 mm
Ø exterior D	60 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1

Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Asiento para broca maciza

Accesorios

Tubo refrigerante HSK Para HSK 63	309880 63
-----------------------------------	-----------