

**Garant****Soporte para herramientas para brocas de acero macizo, HSK-A 100, para Ø de mango D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307007 20
GTIN	4062406105273
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

La posición del tornillo prisionero para avellanado cónico en la broca maciza varía alrededor de 0,4 mm. **Al apretar, el collar del mango de la broca maciza se sujeta contra la superficie de contacto. Asimismo, el Ø de contacto es más amplio** en comparación con los portaherramientas convencionales.

**Aplicación:**

**Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.**

**Idóneo para:**

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

**Partes opcionales:**

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, tornillos de recambio n.º 309907 y 309908.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	40 mm
para Ø de mango D <sub>1</sub>	20 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1

Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Asiento para broca maciza

---

## Accesorios

Tubo refrigerante HSK Para HSK 100	309880 100
------------------------------------	------------