

Garant
**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, BT 40, Rosca M ×
Longitud útil L1: M6X50**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 303139 M6X50 |
| GTIN | 4062406105655 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción
Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 77 mm

Ø de perforación D₁ tolerancia IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ø exterior D: 20 mm

Longitud útil L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6 | 6,5 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 77 mm |
| Longitud útil L ₁ | 50 mm |
| L ₂ | 5 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Rosca M | M6x50 |
| Ø exterior D | 20 mm |
| Adaptador | BT 40 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308820 40 |
| Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308803 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308760 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308802 40 |
| Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308804 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308805 40 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308780 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308806 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308790 40 |

| | |
|--|-----------|
| Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308830 40 |
| Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308810 40 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308795 40 |
| Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308812 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308765 40 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308785 40 |