



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	232272 12
GTIN	4062406105860
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L₁: 31,8 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX7
Intervalo Ø D _c	12 - 12,5 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Longitud útil L ₁	31,8 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles