



Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 48



Datos de pedido

Número de pedido	232271 48
GTIN	4062406105853
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

343000-343530.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 48 - 65 mm

Longitud útil L₁: 97,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 5

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Cono Morse CM tamaño	5
Intervalo Ø D _c	48 - 65 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Longitud útil L ₁	97,5 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles