



Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	232271 12
GTIN	4062406104504
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L₁: 18,8 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX7
Cono Morse CM tamaño	2
Intervalo Ø D _c	12 - 12,5 mm
Longitud útil L ₁	18,8 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles