



Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232271 13
GTIN	4062406105815
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L₁: 26 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX8
Intervalo Ø D _c	13 - 17,5 mm
Longitud útil L ₁	26 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles