



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232273 13
GTIN	4062406105938
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

343000-343530.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L_1 : 63,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Longitud útil L_1	63,5 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Tornillos de amarre	232990 TX8
Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles