



## Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 25



### Datos de pedido

Número de pedido	232273 25
GTIN	4062406105952
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

**343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 187,3 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX15

### Descripción técnica

Intervalo Ø D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	187,3 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Tornillos de amarre	232990 TX15
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles