



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 48



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 232272 48 |
| GTIN | 4062406105914 |
| Clase de artículo | 22G |

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 48 - 65 mm

Longitud útil L₁: 130,1 mm

Cono Morse CM tamaño: 5

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tornillos de amarre | 232990 TX20 |
| Intervalo Ø D _c | 48 - 65 mm |
| Cono Morse CM tamaño | 5 |
| Longitud útil L ₁ | 130,1 mm |
| Número de filos Z | 2 |
| Ejecución | 3×D |
| Mango | Cono Morse |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |