



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232275 13
GTIN	4062406106058
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores v_c en un 30 %.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L_1 : 156 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX8
Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Longitud útil L_1	156 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles