



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8xD, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232274 25
GTIN	4062406106010
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores v_c en un 10%.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Longitud útil L_1 : 289 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Longitud útil L_1	289 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles