



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8xD, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	232274 18
GTIN	4062406106003
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores v_c en un 10%.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Longitud útil L_1 : 273,1 mm

Cono Morse CM tamaño: 3

Tornillos de amarre: 232990 TX9

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud útil L_1	273,1 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles