



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232272 25
GTIN	4062406105891
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 25 - 35 mm

Longitud útil L₁: 85,7 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX15
Longitud útil L ₁	85,7 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Intervalo Ø D _c	25 - 35 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles