



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	232272 18
GTIN	4062406105884
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 18 - 24 mm

Longitud útil L₁: 69,8 mm

Cono Morse CM tamaño: 3

Tornillos de amarre: 232990 TX9

Descripción técnica

Intervalo Ø D _c	18 - 24 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Longitud útil L ₁	69,8 mm
Tornillos de amarre	232990 TX9
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles