



## Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 18



### Datos de pedido

Número de pedido	232275 18
GTIN	4062406106065
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

#### 343000-343530.

Reducir los valores de avance  $f$  en un 10 % y los valores  $v_c$  en un 30 %.

Refrigeración interior: sí

Número de filos  $Z$ : 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Longitud útil  $L_1$ : 288 mm

Cono Morse CM tamaño: 3

Tornillos de amarre: 232990 TX9

### Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX9
Intervalo $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Longitud útil $L_1$	288 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Número de filos $Z$	2
Ejecución	12×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles