



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	232275 12
GTIN	4062406106041
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

343000-343530.

Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores v_c en un 30 %.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L_1 : 144 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX7
Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Longitud útil L_1	144 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles