

HOLEX**Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8xD,
Tipo: 36****Datos de pedido**

Número de pedido	232274 36
GTIN	4062406106027
Clase de artículo	22G

Descripción**Ejecución:**

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Con refrigeración interior. **Recta ranurada.**

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores v_c en un 10%.

Descripción técnica

Cono Morse CM tamaño	4
Intervalo $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Longitud útil L_1	349,3 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

