



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 36



Datos de pedido

Número de pedido	232272 36
GTIN	4062406105907
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 36 - 47 mm

Longitud útil L₁: 120,6 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Intervalo Ø D _c	36 - 47 mm
Longitud útil L ₁	120,6 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles