



## Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 48



### Datos de pedido

Número de pedido	232274 48
GTIN	4062406106034
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Con refrigeración interior. **Recta ranurada.**

#### Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5% y los valores  $v_c$  en un 10%.

### Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Cono Morse CM tamaño	5
Longitud útil $L_1$	422,3 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Número de filos Z	2
Ejecución	8×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquetas reversibles

