

HOLEX**Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D,
Tipo: 48****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 232275 48 |
| GTIN | 4062406106096 |
| Clase de artículo | 22G |

Descripción**Ejecución:**

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Con refrigeración interior. **Recta ranurada.**

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores v_c en un 30 %.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Cono Morse CM tamaño | 5 |
| Tornillos de amarre | 232990 TX20 |
| Intervalo $\varnothing D_c$ | 48 - 65 mm |
| Longitud útil L_1 | 576 mm |
| Número de filos Z | 2 |
| Ejecución | 12×D |
| Mango | Cono Morse |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

