



## Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	232273 12
GTIN	4062406105921
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

**343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Longitud útil  $L_1$ : 60,3 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

### Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	60,3 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Tornillos de amarre	232990 TX7
Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles