



## Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 8xD, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	232274 12
GTIN	4062406105983
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Reducir los valores de avance  $f$  en un 5% y los valores  $v_c$  en un 10%.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

**343000-343530.**

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Longitud útil  $L_1$ : 111,1 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

### Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Longitud útil $L_1$	111,1 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Tornillos de amarre	232990 TX7
Número de filos Z	2
Ejecución	8xD
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles