

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 63,
Rosca M × Longitud L1: M10X75****Datos de pedido**

Número de pedido	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Asientos Densimet o prolongaciones de metal duro integral para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301386.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 101 mm

Ø de la perforación D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø exterior D: 23 mm

Longitud útil L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	101 mm
-------------------------------	--------

Ø de la perforación D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Rosca M	M10×75
Ø exterior D	23 mm
Longitud útil L ₁	75 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca