

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 63,
Rosca M × Longitud L1: M10X25****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 307044 M10X25 |
| GTIN | 4062406106775 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|---------|
| Ø de la perforación D ₁ | 10,5 mm |
| Longitud útil L ₁ | 25 mm |
| Rosca M | M10×25 |
| L ₂ | 5 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 51 mm |
| Ø exterior D | 20 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Adaptador | HSK-A 63 |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |