

**Garant****Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 63,  
Rosca M × Longitud L1: M16X50****Datos de pedido**

Número de pedido	307044 M16X50
GTIN	4062406106881
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Forma constructiva cónica.  
Con perforación de chip RFID de Balluff.

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

**Descripción técnica**

Ø de la perforación D <sub>1</sub>	17 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Longitud de voladizo medida A	76 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	50 mm
Ø exterior D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm

Rosca M	M16×50
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca