

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 63,
Rosca M × Longitud L1: M16X100****Datos de pedido**

Número de pedido	307044 M16X100
GTIN	4062406106904
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

Descripción técnica

Rosca M	M16×100
Longitud útil L ₁	100 mm
Ø de la perforación D ₁	17 mm
Ø exterior D	36 mm
Longitud de voladizo medida A	126 mm
Ø D ₂	29 mm

L ₂	5 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca