

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 63,
Rosca M × Longitud L1: M16X25****Datos de pedido**

Número de pedido	307044 M16X25
GTIN	4062406106874
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

Descripción técnica

Ø exterior D	29 mm
L ₂	5 mm
Longitud útil L ₁	25 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø de la perforación D ₁	17 mm
Rosca M	M16 X 25

Longitud de voladizo medida A	51 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca