

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 100, Rosca M × Longitud L1: M10X50****Datos de pedido**

Número de pedido	307046 M10X50
GTIN	4062406106935
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	79 mm
Longitud útil L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø de la perforación D ₁	10,5 mm
Rosca M	M10×50

Ø exterior D	23 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca