

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de la ranura S: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313805 18
GTIN	2050001929891
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Producto Röhms KFD-HE.

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Adecuadas para producto Röhms KFD-HE	315
Altura H	33,5 mm
Par de apriete máximo	130 Nm
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Rosca G	M14

Altura de escalonado h	13,5 mm
Anchura de la ranura S	18 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera