

Espiga de verificación individual cerámica Clase de tolerancia 1, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	483925 4
GTIN	2050001941022
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO_2). Desafilado de ambos lados debido a la rotura del canto. A partir de \varnothing 5,01 mm con medidas grabadas en la superficie frontal.

Clase de tolerancia 1: \varnothing espiga \pm 0,001 mm.

Ventaja:

- **Dobla la dureza del acero para calibres.**
- **Dilatación térmica extremadamente reducida.**
- **Inoxidable y resistente a los ácidos.**
- **Sin necesidad de desengrase antes del uso.**
- **Sin necesidad de lubricación después del uso.**

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el **\varnothing deseado**, p. ej. n.º 483925 tam. 3 **4,35**.

Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud espiga de medición	40 mm
medida nominal	6 - 9,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Material	Cerámica industrial (óxido de circonio ZrO_2)

Tipo de producto

Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20

028240 20